

**XDPT..ER-D41, SC6525, wielkość płytek skrawających: 09 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 221940 09 |
| GTIN | 4056544157492 |
| Klasa artykułu | 28E |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,2 - 2,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDPT090408ER-D41

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2,01 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDPT090408ER-D41 |
| wielkość płytek skrawających | 09 |
| typ | ST1400 |
| Promień programowany przy $a_{p,max}$ | 2,01 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu | 1,5 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 1,5 mm |
| współczynnik korekcyjny f_z | 2,5 |
| Gatunek | SC6525 |
| Materiał ostrza | HM |
| posuw f_z na ząb | 0,2 - 2,5 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |