

HOLEX**Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse'a: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320673 6
GTIN	4062406200275
Klasa artykułu	32L

Opis**Wykonanie:**

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°.**

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Wydłużony kiel umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czola obrabianego przedmiotu.

Szczególnie nadaje się do toczenia kopiowego.

Ø korpusu D: 105 mm

długość użytkowa B: 169 mm

największa Ø kła 60° A: 50 mm

największa Ø kła 30° A: 30 mm

maksymalne bicie: 0,01 mm

długość kła C: 77,5 mm

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
długość kła C	77,5 mm
stożek Morse'a	6

długość użytkowa B	169 mm
Ø korpusu D	105 mm
do detali o masie	2500 kg
największa Ø kła 60° A	50 mm
największa Ø kła 30° A	30 mm
maksymalne bicie	0,01 mm
Rodzaj produktu	kieł centrujący