

HOLEX**Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse'a: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320652 3
GTIN	4062406200282
Klasa artykułu	32L

Opis**Wykonanie:**

- kąt wierzchołkowy 60°
- wersja lekka ze smukłym korpusem
- precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego
- zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość
- specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych elementów na małych oraz dużych tokarkach.

Ø korpusu D: 49 mm

długość użytkowa B: 79 mm

największa Ø kła 60° A: 25 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 29,5 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalne bicie	0,006 mm
długość użytkowa B	79 mm
stożek Morse'a	3
długość kła C	29,5 mm
do detali o masie	500 kg

Ø korpusu D	49 mm
największa Ø kła 60° A	25 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	kieł centrujący