

**Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse'a: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320652 4
GTIN	4062406200299
Klasa artykułu	32L

Opis**Wykonanie:**

- **kąt wierzchołkowy 60°**
- **wersja lekka ze smukłym korpusem**
- **precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego**
- **zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość**
- **specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych elementów na małych oraz dużych tokarkach.

Ø korpusu D: 54 mm

długość użytkowa B: 85,5 mm

największa Ø kła 60° A: 25 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 29,5 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
maksymalne bicie	0,006 mm
długość kła C	29,5 mm
największa Ø kła 60° A	25 mm
Ø korpusu D	54 mm

stożek Morse'a	4
do detali o masie	500 kg
długość użytkowa B	85,5 mm
Rodzaj produktu	kiel centrujący