

Garant**Wiertła skrętne VHM, TiAlN, Ø DC h7: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122251 13
GTIN	4045197749673
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Zbliżone do DIN 338

Z taką samą Ø nominalną i chwytem.

Powłoka TiAlN zwiększająca wydajność.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.

Opis techniczny

posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,18 mm/obr,
Ø chwytu D _s	13 mm
Długość rowków wiórowych L _c	101 mm
Ø nom. D _c	13 mm
długość całkowita L	151 mm
norma	DIN 338
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h7
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	81,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM

typ	N
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	30 stopni
chwyt	Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	260 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	180 m/min	N
Al > 10% Si:	nadają się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	90 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	90 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	60 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	35 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	35 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się	25 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	90 m/min	K
CuZn	nadają się	180 m/min	N
uniw.	nadają się		
olej	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadaje się warunkowo		

