



Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, Ø DC h8: 7,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	114001 7,5
GTIN	4045197749994
Klasa artykułu	11B

Opis

Wykonanie:

Stabilne, solidne **ze wzmocnionym rdzeniem**. Szlifowane profilowo, z niewielkim biciem promieniowym. Precyzyjnie zaszlifowany wierzchołek. Chwył z **dodatkowymi 3 powierzchniami mocującymi** do uchwytów 3-szczękowych.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$.nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 69 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 109 mm

\varnothing chwytu: 7,5 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	109 mm
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing nom. D_c	7,5 mm
norma	DIN 338

Długość rowków wiórowych L_c	69 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/obr,
\varnothing chwytu D_s	7,5 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	57,75 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich ze stali szybko tnącej E nr 114001, w kasecie Typ 1-10,5	114010 1-10,5
----------------------------------------------------------------------------------	---------------