

Garant**Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, Ø DC h8: 10,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114001 10,5
GTIN	4045197750068
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Stabilne, solidne **ze wzmocnionym rdzeniem**. Szlifowane profilowo, z niewielkim biciem promieniowym. Precyzyjnie zaszlifowany wierzchołek. Chwył z **dodatkowymi 3 powierzchniami mocującymi** do uchwytów 3-szczękowych.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5× Ø.nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 71,25 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 87 mm

długość całkowita L: 133 mm

Ø chwytu D_s: 10,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	h8
długość całkowita L	133 mm
Ø nom. D _c	10,5 mm
norma	DIN 338

Ø chwytu D _s	10,5 mm
Długość rowków wiórowych L _c	87 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	71,25 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich ze stali szybko tnącej E nr 114001, w kasecie Typ 1-10,5

114010 1-10,5