

**Garant****Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, Ø DC h8: 15,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114001 15,5
GTIN	4045197750167
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Stabilne, solidne **ze wzmocnionym rdzeniem**. Szlifowane profilowo, z niewielkim biciem promieniowym. Precyzyjnie zaszlifowany wierzchołek. Chwył z  **dodatkowymi 3 powierzchniami mocującymi** do uchwytów 3-szczękowych.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5× Ø.nominalna.

**wskazówka:**

z Ø wału 9,5 mm z 3 powierzchniami mocującymi.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 96,75 mm

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 120 mm

długość całkowita L: 178 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9,5 mm
długość całkowita L	178 mm

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
Długość rowków wiórowych $L_c$	120 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	15,5 mm
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/obr,
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	96,75 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
typ	N
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte