

Garant**Głowice do kopiowania 7° dodatni, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 42/6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu

- **duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym**
- **bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.**

Zmniejszenie wibracji i łagodne wejście ostrza w materiał dzięki płytkom skrawającym przystawionym pod kątem dodatnim 7°.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,8** z grotem nr**674252, wielk. 15IP.**

$a_{p\text{ maks.}} = 2\text{ mm.}$

Opis techniczny

Ø D ₃	32 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RD..1003
Ø ostrzy D _c	42 mm
Liczba ostrzy Z	6

długość całkowita L_{ges}	40 mm
śruby mocujące	219804 (15IP; 3,8 Nm)
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	15-30 stopni
Fz Helix	0,7
wykonanie chwytu	z otworem
Frez odpowiedni do kształtu płytek	okrągły
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,8 Nm	211750 3,8
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219804