

**HOLEX****Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/6mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215055 63/6
GTIN	4045197750327
Klasa artykułu	220

## Opis

### Wykonanie:

Ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej, zapewniającej pracę bez drgań i wysoką trwałość. Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki płaskim ostrzom czołowym.

### Ważne:

Bez Powercard!

### wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania **4 ostrzy** płytka musi być **zawsze obracana we wskazanym kierunku**.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 2,2** z grotem nr **67 4252 wielk. 9IP**.

## Opis techniczny

długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	63 mm
Liczba ostrzy Z	6
śruby mocujące	219810 (9IP; 2,2 Nm)

pasująca wymienna płytka skrawająca	SOMT 09T304
Ø otworu uchwytu	22 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219810
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP