

Garant**GARANT Softcut® HSI, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skrawającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania 4 ostrzy płytkę należy zawsze obracać w pokazanym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 6$ mm.

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	4

pasująca wymienna płytką skrawająca	SO.. 0836..
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
gwint uchwytu M	M16
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219863
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP