

Garant**Nawiertak HSS-E-PM A, TiAlN, Ø nom. DC k12: 0,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111105 0,5
GTIN	4045197797155
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętnie rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 0,5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: < 4 mm

Ø chwytu D_s: 3,15 mm

długość całkowita L: 25 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,01 mm/obr,

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	3,15 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	< 4 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,01 mm/obr,
długość całkowita L	25 mm
Ø nom. D _c	0,5 mm
tolerancje chwytu	h7
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E PM
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	chwyt walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków

Akcesoria

Zestaw wiertel centrujących HSS-E PM nr 111105 z kasetą
Typ 7

111155 7