

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/09 mm kod ISO uchwytu: SCACR/L 1212M09
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 12 mm
długość główki L₁: 12 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269021 2

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
Wielkość chwytu	12 mm
śruby mocujące	269021 2
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
kod ISO uchwytu	SCACR/L 1212M09
długość główki L ₁	12 mm
wielk. płytki	9 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	90 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub mocujących 10-elem.	269427
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 2	269021 2