

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261314 10/11
GTIN	4045197798077
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 10/11 mm kod ISO uchwytu: SVACR/L 1010M11  
pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 10 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 26 mm  
długość całkowita L: 150 mm  
śruby mocujące: 269021 1

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1010M11
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
Wielkość chwytu	10 mm
śruby mocujące	269021 1
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	10 mm
długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni

rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestaw śrub mocujących 10-elem.	269426
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Śruby mocujące Typ 1	269021 1