

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/11 mm kod ISO uchwytu: SVACR/L 1616M11

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 1103..

Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm

długość główki L₁: 26 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruby mocujące: 269021 1

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1616M11
długość główki L ₁	26 mm
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
długość całkowita L	150 mm
śruby mocujące	269021 1
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni

rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub mocujących 10-elem.	269426
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Śruby mocujące Typ 1	269021 1