

Garant**Noże, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 8/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261315 8/11
GTIN	4045197798121
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 8/11 mm kod ISO uchwytu: SVACR/L 0808M11
pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L₄: 8 mm
długość główki L₁: 26 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269021 1

Opis techniczny

Wielkość chwytu	8 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 0808M11
długość główki L ₁	26 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269021 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	8 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	90 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7