

Garant**Noże, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261315 16/11 |
| GTIN | 4045197798152 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Noże 16/11 mm kod ISO uchwytu: SVACR/L 1616M11
pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm
długość główki L₁: 26 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269021 1

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| kod ISO uchwytu | SVACR/L 1616M11 |
| długość główki L ₁ | 26 mm |
| Wielkość chwytu | 16 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | VC.. 1103.. |
| śruby mocujące | 269021 1 |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 16 mm |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| norma | DIN ISO 5610 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| rodzaj chwytu | Głowice skrawające |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm | 659906 200 |