

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1616M16
długość główki L ₁	40 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
śruby mocujące	269021 2
Wielkość chwytu	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500