

**Garant****RNGN 120700, KU7415, zakres zastosowania: S**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	255774 S
GTIN	4045197815552
Klasa artykułu	21H

### Opis

RNGN 120700 S rodzaj krawędzi skrawającej:  $0,05 \text{ mm} \times 20^\circ$   
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
posuw  $f$ : 0,3 - 0,5 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 300 m/min

### Opis techniczny

zakres zastosowania	S
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	$0,05 \text{ mm} \times 20^\circ$
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	300 m/min
Gatunek	KU7415
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	S
posuw $f$	0,3 - 0,5 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RNGN 120700
liczba wymian/ostrzy	16
Atrybut nazwy produktu	KU7415
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	300 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		