

**Garant****Noże, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 43
śruba do płytki podporowej	259025 2
długość całkowita L	150 mm
zacisk	259035 3
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	RN.. 1207..
kod ISO uchwytu	CRSNR/L 2525M12
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	34 mm
podkładka zacisku	259041 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

Podkładka do łapki Typ 1	259041 1
śruba do płytki podporowej Typ 2	259025 2
zespół łap Typ 3	259035 3
płytki podporowa Typ 43	259031 43
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500