

**Zestaw podkładek równoległych, długość: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	366702 100
GTIN	4045197799166
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

GARANT – **precyzyjne wykonanie**. Tolerancja parowania  $\leq 0,004$  mm, tolerancja szerokości/wysokości  $\leq 0,007$  mm, bardzo precyzyjny pomiar płaskości i odchyień kątowych. Dokumentacja przechowywana w specjalnym stojaku z tworzywa sztucznego. Twardość: 60 HRC.

**Precyzyjnie szlifowane parami.****Zastosowanie:**

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

**Zawartość:**

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;  
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;  
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;  
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

**wskazówka:**

Rozm. 125–200: stopniowane co 1 mm; dostępne wszystkie wymiary poza 9 mm.

opis kształtu: płaski

opis kształtu: równoległy

opis kształtu: pod kątem prostym

liczba listew: 20 para

długość: 100 mm

**Opis techniczny**

długość	100 mm
liczba listew	20 para
opis kształtu	płaski
opis kształtu	równoległy
opis kształtu	pod kątem prostym

---

## Akcesoria

Stojak z tworzyw sztucznych do podkładek równoległych Typ 100	366701 100
--	------------