

Garant**Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 12,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122603 12,8
GTIN	4045197758316
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Powłoka DLC sp² najnowszej generacji z **małym współczynnikiem tarcia**, powodującym **doskonale odprowadzanie opiłków**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prowadzenia w osi i walcowatość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 57,8 mm

długość całkowita L: 124 mm

Ø chwytu D_s : 14 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,65 mm/obr,

Opis techniczny

norma	DIN 6537
Długość rowków wiórowych L_c	77 mm
Ø nom. D_c	12,8 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7

posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,65 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	124 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	57,8 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte