

## Kraty wkładane, Typ: 1100/50



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	991454 1100/50
GTIN	4058255069149
Klasa artykułu	96P

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowana kratka do układania równo z poziomem poprzeczek. Wielkość oczek 60×40 mm. Składa się z 3 kratki dostosowanych do rygli o długości 2700 mm.

#### Zastosowanie:

Do magazynowania luźnych części. Do zabezpieczania przejazdów i korytarzy.

### Opis techniczny

nośność	3000 kg
pasują do regałów o głębokości	1100 mm
głębokość rygli	50 mm
długość rygli	2700 mm
Zakres zastosowania	Regał na palety
materiał	ocynkowany
Rodzaj produktu	Ruszt