

**Garant****Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 10,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122603 10,8
GTIN	4045197758248
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

**Powłoka DLC sp<sup>2</sup>** najnowszej generacji z **małym współczynnikiem tarcia**, powodującym **doskonale odprowadzanie opiłków**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prowadzenia w osi i walcowatość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 54,8 mm

długość całkowita L: 118 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,55 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	118 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,55 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	71 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D <sub>c</sub>	10,8 mm
norma	DIN 6537
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	54,8 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte