

**Garant****Taboret montażowy, taboret warsztatowy z blatem bambusowym****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965656
GTIN	4045197801036
Klasa artykułu	91V

**Opis****Wykonanie:**

Lekki i stabilny taboret montażowy na dużych kółkach Ø 100 mm (4 kółka skrętne, z tego 2 z hamulcem). Z bocznymi ścianami perforowanymi do zamocowania wyposażenia z grupy 95 i otwartych pojemników magazynowych z grupy 96.

Z praktyczną półką o wymiarach 352×395 mm (szer.xgł.). Wkładki ze sztywnej pianki pasują najbardziej do wymiaru 6×10G (2 sztuki).

Siedzisko z płyty bambusowej, grubość 25 mm. Nadaje się zwłaszcza do robót spawalniczych.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrny lakier proszkowy.

**Opis techniczny**

materiał siedzenia	blat bambusowy
wysokość	480 mm
szerokość	450 mm
szerokość siedziska	450 mm
głębokość	435 mm

Ø koła	100 mm
głębokość siedziska	500 mm
masa	10,8 kg
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
z oparciem	nie
głębokość półki	352 mm
nośność	150 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość półki	392 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Rodzaj produktu	Taboret montażowy