



Wysokowydajne frezy MFH mini, z otworem, Ø D / liczba ostrz Z: 40/7 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 40/7 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø D₃: 32 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.}: 1 mm

długość całkowita L_{ges.}: 40 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOGU 0303..

śruba mocująca płytki obracane: 229713 (8IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

Ø D ₃	32 mm
Ø ostrzy D _c	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOGU 0303..
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1 mm
Liczba ostrzy Z	7
Ø otworu uchwyty	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita L _{ges}	40 mm
Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------