

**Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 15°, kW, długość całkowita: 130 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	725500 130
GTIN	4045197166395
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.

główka zagięta o 15°. Śruba oporowa do regulacji ostrzy zmniejsza ich zużycie.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tw. sztucznego (**nie nadają się do metalu**).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

skos ostrza: Bez fazki ostrza

Opis techniczny

długość całkowita	130 mm
skos ostrza	Bez fazki ostrza
Uchwyt	Powłoka z tworzywa sztucznego
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	polerowane
główka	odgięte o 15°
Atrybut nazwy produktu	kW

ze sprężyną rozwierającą	tak
do tworzyw sztucznych	tak
śruba oporowa regulowana	tak

Akcesoria

Śruba ustalająca do bocznych szczypiec tnących z tworzywa sztucznego typ 135	725512 135
Sprężyny do bocznych szczypiec tnących z tworzywa sztucznego typ 135/160	725510 135/160