

Garant

Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 13 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122307 13 |
| GTIN | 4045197757241 |
| Klasa artykułu | 11E |

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp² najnowszej generacji z **małym współczynnikiem tarcia**, powodującym **doskonale odprowadzanie opiłków**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prowadzenia w osi i walcowatość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 40,5 mm

długość całkowita L: 107 mm

Ø chwytu D_s : 14 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,65 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------|
| długość całkowita L | 107 mm |
| Długość rowków wiórowych L_c | 60 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Tolerancja Ø nominalnej | h7 |

| | |
|---|------------------|
| Ø chwytu D_s | 14 mm |
| tolerancje chwytu | h6 |
| norma | DIN 6537 K |
| posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,65 mm/obr, |
| Ø nom. D_c | 13 mm |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 | 40,5 mm |
| Semi-Standard | tak |
| powłoka | DLC |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 4×D |
| typ | W |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar |
| Strategia skrawania | HPC |
| pierścień barwny | żółty |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |