

Garant**Korpusy kapturków ściernych, Ø główki, długość główki: 1125L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553100 1125L
GTIN	4045197802736
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki można szybko i łatwo wymieniać** (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

Pasuje do:

Kapturki ścierne nr 553035 – 553328.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	40000 min ⁻¹
Ø główki	11 mm
Ø chwytu	6 mm
długość główki	25 mm
Rodzaj produktu	Korpusy kapturków ściernych