

Garant**RC.X 1204, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1204 HB7020 Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7020
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RC.X 1204
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,03
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia