



## Klucze dynamometryczne QuickSelect z grzechotką wtykową, maksymalny moment obrotowy: 1000 Nm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657090 1000
GTIN	2050002047112
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. **Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek. Jednostki miary: N·m, lbf·ft.**

**Z grzechotką wtykową z czworokątnym czopem przetykowym.**

#### Zalety:

- **ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt, odporny na działanie agresywnych cieczy, takich jak paliwa, Skydrol itp.**
- **skala nastawcza w okienku zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem**
- **szybkie, dokładne i pewne nastawianie: wyciągnąć pokrętło, nastawić wymaganą wartość przez obracanie i zabezpieczyć przez wciśnięcie łatwe obracanie pokrętłem, ponieważ nie trzeba przewycięzać nacisku sprężyny.**

#### Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

#### Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo  
 dokładność pomiaru momentu obrotowego:  $\pm 3\%$   
 narzędzie wymienne: Końcówka wymienna  
 Protokół z badań: Protokół kontroli producenta  
 Kalibracja: O1  
 zakres momentu obrotowego: 200 - 1000 Nm  
 Zakres momentów obrotowych: 150 - 750 lbfft  
 podziałka skali, 1 kreska =: 5 Nm  
 masa: 6900 g  
 Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [I<sub>2</sub>]: 55 mm  
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

## Opis techniczny

uchwyt do wymiennych końcówek	22×28 mm
kierunek dociągania	dociąganie w prawo i w lewo
wskaźnik	analogowy
dokładność pomiaru momentu obrotowego	$\pm 3\%$
maksymalny moment obrotowy	1000 Nm
narzędzie wymienne	Końcówka wymienna
masa	6900 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
podziałka skali, 1 kreska =	5 Nm
zakres momentu obrotowego	200 - 1000 Nm
Zakres momentów obrotowych	150 - 750 lbfft
Feedback	Wyzwalający
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [I <sub>2</sub> ]	55 mm
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	lbfft
Kształt przyłącza	do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [I <sub>1</sub> ]	1352 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [I <sub>3</sub> ]	1407 mm

Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Regulacja załączenia	przestawny,
norma	DIN EN ISO 6789
Kalibracja	O1
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
Seria	MANOSKOP® 730N
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

## Usługi

Kalibracja kluczy dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 1000 Nm	018820 1000
Kalibracja DAkkS Klucz dynamometryczny maksymalny moment obrotowy 1000 Nm	018830 1000