


**Frezarska płytko skrawająca Ø 8 mm, typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212708 ST1400
GTIN	4045197761521
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

**Zastosowanie:**

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

promień naroża R: 1 mm

posuw  $f_z$  w aluminium dającym krótki wiór: 0,15 mm

posuw  $f_z$  w stali < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Gatunek: HB 7520

**Opis techniczny**

typ	ST1400
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	0,25 mm
Seria	Precyzyjne frezy do kopiowania

Gatunek	HB 7520
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża R	1 mm
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,15 mm
posuw $f_z$ w stali $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	2