


**Frezarska płytko skrawająca Ø 20 mm, typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212731 HART
GTIN	4045197761699
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

**Zastosowanie:**

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.  
promień naroża R: 1 mm

posuw  $f_z$  w aluminium dającym krótki wiór: 0,35 mm

posuw  $f_z$  w stali < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

posuw  $f_z$  w stali < 60 HRC: 0,25 mm

Gatunek: HB 7705

**Opis techniczny**

typ	HART
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,25 mm

Seria	Precyzyjne frezy do kopiowania
Gatunek	HB 7705
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża R	1 mm
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,35 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
posuw $f_z$ w stali < 60 HRC	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2