

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z tłumieniem drgań, walcowe, HSK-A 100 A = 300, ø trzpienia d1: 16 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306709 16
GTIN	4045197762016
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.

- Uchwyt kulowy, korek mocujący i powierzchnia przylegania pasa szlifowane.
- Z otworem Balluffchip.
- Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; rura chłodziwa nr 309880.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie.

Ø D₂: 38 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 17 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	38 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	17 mm
adapter	HSK-A 100 A = 300
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69882-3

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Aksesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16
---------------------------------------	-----------