

Garant

Setting Bench SB 1, typ: 600



Dane zamówienia

Numer katalogowy	439900 600
GTIN	4062406206017
Klasa artykułu	41R

Opis

Wykonanie:

Łatwy i wygodny w obsłudze poziomy przyrząd nastawczy z ekranem dotykowym przystosowanym do warunków warsztatowych do nastawiania wewnętrznych i zewnętrznych przyrządów pomiarowych. Wysoka jakość wykonania; urządzenie ma masywną podstawę z granitu oraz precyzyjne prowadnice. Precyzyjny sterownik silnika reguluje wybrane wartości zadane w czasie rzeczywistym również podczas wywierania różnych wartości nacisku pomiarowego. Wielojęzyczne oprogramowanie. Porty USB do drukarki i skanera. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

- **Możliwość wprowadzania wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych w milimetrach lub calach.**
- **Zintegrowany analizator tolerancji z funkcją szybkiego wyboru wartości minimalnych, maksymalnych i średnich.**
- **Zapis Ulubionych umożliwia wielokrotne wybieranie przyrządów pomiarowych.**
- **System rejestruje przebieg (historię), który można wywołać w dowolnym czasie.**
- **Bezprzewodowe przesyłanie zaprogramowanych wartości predefiniowanych (wymiarów nominalnych) z uwzględnieniem tolerancji do czujnika zegarowego GARANT HCT (nr 498999 wielk. STICK).**

w dostawie::

Zawiera zasilacz, osłonę przeciwpyłową, kalibrację fabryczną, instrukcję eksploatacji, uchwyty transportowe.

Wyp. dodatkowe:

Karta danych

Adapter nr 439910; 439912; 439915; 439916, drukarka nr 085505, skaner kodów kreskowych 2D nr 439930 wielk. 1950GHD, listwa z gniazdami wtykowymi nr 081163; 081179, nr 498999 STICK do funkcji HCT, cyfrowy czujnik zegarowy HCT nr 434336; 434342.

wskazówka:

Wartość graniczna odchyłki pomiarowej (MPE) wg VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 arkusz 17.2. Dopuszczalne warunki otoczenia $20\text{ °C} \pm 3\text{ K}$, mierzone wzorcem kalibracyjnym lub znormalizowanymi przyrządami pomiarowymi z zastosowaniem zintegrowanej kompensacji temperatury.

W przypadku nowszych Setting Bench dostępnych na rynku możliwe jest rozszerzenie funkcji HCT poprzez aktualizację oprogramowania – w tej sprawie prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. techniki pomiarowej.

Integracja przez opcjonalną aplikację mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) w celu zmiany katalogu jest możliwa od 01.08.2025 roku.

Opis techniczny

masa	140 kg
Napięcie w sieci	100 - 240 V
złącze	Złącze USB
wysokość	596 mm
napięcie wyjściowe	24 V, 5 A
Głębokość płyty podstawy	320 mm
dokładność powtórzeń (2σ)	1 μm
długość podstawy	1140 mm
zakres pomiarów zewnętrznych	40,1 - 655 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	1 - 615 mm
częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
dokładność	$1,5 + L\text{ (mm)}/300\text{ }\mu\text{m}$
przełączalny odczyt	mm / cale
pobór mocy	150 W
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
odczyt	0,001 mm
zasilanie bat.	100–240 V
wielkość wyświetlacza	10 cal

Karta danych

Rodzaj wyświetlacza	Ekran dotykowy TFT
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Seria	HCT
Rodzaj produktu	Przyrządy nastawcze

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/439900-600>