

**Wiertarka, Typ: GBM10RE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Wiertarka ręczna z silnikiem o mocy 600 W i o dużym momencie obrotowym, do wykonywania otworów o średnicy maks 10 mm w stali.

- **Uchwyt wiertarski szybkomocujący zapewnia wysoką dokładność i długą trwałość.**
- **Kompaktowy kształt i mała masa.**
- **Elektroniczny układ sterowniczy zapewnia dokładne nawiercanie.**
- **Obroty prawe i lewe.**
- **Uchwyt z miękką nakładką.**

w dostawie::

W komplecie szybkomocujący chwyt wiertarski 10 mm.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

oznaczenie producenta: GBM 10 RE

pobór mocy: 600 W

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 2600 min⁻¹

gniazdo uchwytu wiertarskiego: 1/2 cala – 20 UNF

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1 - 10 mm

maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu: 10 mm

Opis techniczny

oznaczenie producenta	GBM 10 RE
-----------------------	-----------

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	2600 min ⁻¹
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1 - 10 mm
masa	1,7 kg
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	25 mm
maks. wibracje wg EN	4,8 m/s ²
pobór mocy	600 W
gniazdo uchwytu wiertarskiego	1/2 cala – 20 UNF
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	10 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Wiertarka