

## Impregnowane drewniane podesty bezpieczeństwa z pojedynczym fazowaniem na bokach podłużnych i podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych, szerokość 80 cm, długość: 150 cm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	964862 150
GTIN	4047482136281
Klasa artykułu	96C

### Opis

#### Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Listwy połączone linami stalowymi o grubości 3 mm. Zamknięcie i zaślepki z mosiądzu. Elastyczne stopki gumowe z NBR zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Dzięki impregnacji nadają się w szczególności do stosowania razem z olejowymi środkami smarnymi i chłodząco-smarującymi.  
**Wysokość:** ok. 35 mm  
**Masa:** ok. 13 kg/m<sup>2</sup>  
**Norma:** Sprawdzone pod kątem odporności na poślizg (R11) i przestrzeni wypełnienia (V10) przez IFA (Instytut ds. BHP Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń).  
**Profil czołowy:** dodatkowe fazowanie od czoła **podestów.**  
**Fazowanie:** listwy drewniane na podłużnym bok **podestu** fazowane dodatkowo pod kątem 45°.  
masa: 18,5 kg

### Opis techniczny

masa	18,5 kg
długość	150 cm
Atrybut nazwy produktu	szerokość 80 cm
szerokość podestu	80 cm
Rodzaj produktu	Podest drewniany

