

**CNMG 160616, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160616 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SG
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	1,05 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	1,6 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe

Gatunek	HB7020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia