


CNMG 190616, Gatunek: HB7020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250341 HB7020
GTIN	4045197764096
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190616 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7020
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6,75 mm
promień naroża	1,6 mm

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	SG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia