

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AITiX, UNC: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 1-8
GTIN	4062406208028
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,25 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E PM
Ø otworu rdzenia	22,25 mm
skok gwintu	3,175 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø gwintu	25,4 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	8
wielkość gwintu	1-8 UNC
długość całkowita L	160 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik