

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC:  
7/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133356 7/16-14
GTIN	4062406209582
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 11,11 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwył kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 9,4 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	14
skok gwintu	1,59 mm

długość całkowita L	100 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø otworu rdzenia	9,4 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø gwintu	11,11 mm
wielkość gwintu	7/16-14 UNC
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	33,33 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik