

Garant**Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 13,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122307 13,5
GTIN	4045197757258
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Powłoka DLC sp² najnowszej generacji z **małym współczynnikiem tarcia**, powodującym **doskonale odprowadzanie opiłków**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prowadzenia w osi i walcowatość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 39,8 mm

długość całkowita L: 107 mm

Ø chwytu D_s : 14 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,65 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	107 mm
Długość rowków wiórowych L_c	60 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D_c	13,5 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	h7
posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,65 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
\varnothing chwytu D_s	14 mm
norma	DIN 6537 K
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	39,8 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4xD
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
piersień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte