

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 1-8
GTIN	4062406209209
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 23,25 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	23,25 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E PM

&nbsp;

wielkość gwintu	1-8 UNC
liczba zwojów na cal	8
Rodzaj gwintu	UNC
Ø chwytu D_s	18 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	63,5 mm
Chwył kwadratowy \square	14,5 mm
Ø gwintu	25,4 mm
długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	3,175 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik