

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap bardzo długie HSS-E-PM, AlTiX, MF: 16X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137162 16X1,5
GTIN	4062406209087
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Z bardzo długim chwytem.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: Norma zakładowa

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M16x1,5
Ø chwytu D _s	12 mm

Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
głębokość gwintu	40 mm
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
Ø gwintu	16 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	200 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza 	HSS E PM
norma	Norma zakładowa
skok gwintu	1,5 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieńścien barwny	zielony
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik