

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AITiX, UNF: 3-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133410 3-56
GTIN	4062406208684
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 56

Ø gwintu: 2,51 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,15 mm

**Opis techniczny**

Rodzaj gwintu	UNF
liczba zwojów na cal	56
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
głębokość gwintu	7,53 mm

Ø otworu rdzenia	2,15 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,454 mm
długość całkowita L	50 mm
wielkość gwintu	3-56 UNF
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø gwintu	2,51 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik