

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 5-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 5-40
GTIN	4062406209193
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,17 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,7 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	56 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm

głębokość gwintu	7,95 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	3,17 mm
skok gwintu	0,635 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Rodzaj gwintu	UNC
Ø otworu rdzenia	2,7 mm
wielkość gwintu	5-40 UNC
liczba zwojów na cal	40
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik