

**Garant****Wiertło HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 14,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122808 14,8
GTIN	4045197754493
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

**Powłoka DLC sp<sup>2</sup>** najnowszej generacji o **niewielkim współczynniku tarcia** zapewnia **bardzo dobre odprowadzanie wiórów**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prostoliniowości i okrągłość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

**Zalecenie:**

**Maksymalna głębokość wiercenia:** długość rowków wiórowych (patrz tabela), długość robocza krótsza o  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB:** podawać z **nr 122809**.

Kształt **HE:** podawać z **nr 122808 + 129100HE**.

norma: norma zakładowa

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 129,8 mm

długość całkowita L: 203 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 16 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,65 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,65 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Liczba ostrzy Z	2

długość całkowita L	203 mm
tolerancje chwytu	h6
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	152 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	14,8 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
norma	norma zakładowa
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	129,8 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	8xD
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

**Usługi**

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HE	129100 HE
--	-----------