


Garant**SNMM 190624, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMM 190624 HB7020 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 12 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Łamacz wiórów	SR
głębokość skrawania a_p	2 - 12 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
promień naroża	2,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia