

**Narzędzie do radełkowania bezwiórowego lewe, Wielkość chwytu: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290001 16
GTIN	4030741659683
Klasa artykułu	29H

**Opis****Wykonanie:****górną krawędź chwytu = wysokość kłów**

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

**Click-Pin:** szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.**Opis techniczny**

szerokość chwytu	16 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	10 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
oś krążka	299910 2
wysokość chwytu	16 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°

dla profilu radełkowania	RBR 1×BL
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

---

## Aksesoria

Osie z HMHM Typ 1	299910 1
-------------------	----------