

Garant
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B, AlTiX, M: M7

Dane zamówienia

Numer katalogowy	132721 M7
GTIN	4062406208226
Klasa artykułu	11I

Opis
Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.

- **materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie**
- **nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia**
- **specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórow.**

Odpowiada **ISO 2X/6HX**.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 6 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Ø chwytu D _s	7 mm
Materiał ostrza :	HSS E PM
Rodzaj gwintu	M

Ø gwintu	7 mm
skok gwintu	1 mm
norma	DIN 371
głębokość gwintu	21 mm
Ø otworu rdzenia	6 mm
długość całkowita L	80 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
wielkość gwintu	M7
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik